



Stiranti per capelli - L OREAL PROFESSIONNEL - LOREAL

X-TENSO - CERA THERMIC

lissage definitivo ultra-cosmetico - tecnologia termoattiva



✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



X-TENSO - CERA THERMIC

lissage definitivo ultra-cosmetico - tecnologia termoattiva

multi-brevettata alla ceramide - utilizzo con piastra - Doppia azione: crema riducente alla ceramide più azione termo-attiva della piastra.

- Sistema auto controllo cationico. Liscio perfetto e permanente nel tempo.
- Crema a base di ceramide: massima cosmeticità del capello.
- Termoattività della piastra: tenuta definitiva del lissage.

modo d'impiego: seguire i passaggi di seguito spiegati.

Diagnosi del capello e test dell'elasticità: shampoo pre-forfora.

Applicazione di Initialiser pre-trattamento: no risciacquo. Divisione della capigliatura in 4 settori.

Applicazione Crema Lissage: copertura con pellicola della capigliatura con un tempo di posa da 10 a 30 minuti. Risciacquo. Asciugatura dei capelli fino al 90%.

Lissage con piastra: su ciocche sottili passare la piastra 3-4 volte.

Applicazione Fissatore: tempo di posa 5 minuti. Risciacquo.

Applicazione del Finaliser post-trattamento: tempo di posa 3 minuti. Risciacquo.